

ラボ用振動ミル

商品番号: KT-VMS



前書き

効率的なサンプル前処理のための振動ミル。分析精度で様々な材料の粉碎・研磨に適しています。乾式・湿式・クライオグラインディング、真空/不活性ガス保護に対応。

[詳細を学ぶ](#)

粉碎原理	衝撃と摩擦力
適切な材料	小および中程度の低硬度； 脆性； 乾式または湿式
材料投入サイズ	< 15 mm
材料出力サイズ	0.1-20 μ m
処理量	250 / 500ml
ディスクパン速度	1500 r/min
粉碎パン材質	炭化タングステン；セラミック； 瑪瑙； ステンレス鋼； 硬化鋼； ナイロンなど
モーター出力	550/750W
正味重量	218/228kg
寸法	L780*W700*H1220 mm
保護レベル	IP65
品質基準	CE