

## 振動ミル

商品番号: KT-VMS



### 前書き

振動ミルによる効率的な試料作製。様々な試料を分析精度で破碎・粉碎。乾式/湿式/極低温粉碎、真空/不活性ガス保護に対応。

[詳細を学ぶ](#)

研削原理	衝撃と摩擦力
適した材料	小・中・低硬度 脆い 乾式または湿式
材料投入サイズ	
材料出力サイズ	0.1-20 um
処理量	250 / 500ml
ディスク回転速度	1500 r/min
研磨盤材質	タングステンカーバイド;セラミック; メノウ ステンレス鋼; 鋼鉄を堅くして下さい; ナイロン、等。
モーター力	550/750W
正味重量	218/228kg
寸法	L780*W700*H1220 mm
保護レベル	IP65
品質規格	セリウム