

自動実験室の暖かい静水圧プレス (Wip) 20T/40T/60T

商品番号: PCIH



前書き

温間静水圧プレス(WIP)の効率性をご覧ください。電子産業部品に最適なWIPは、低温で費用対効果の高い高品質の成形を保証します。

[詳細を学ぶ](#)

機種	PCIH-20T	PCIH-40T	PCIH-60T
圧力範囲	0-20T	0-40T	0-60.0トン
ピストン直径	130mm (d) クロームメッキオイルシリンダー使用時	150mm (d) クロームメッキオイルシリンダー使用時	200mm (d) クロームメッキオイルシリンダー使用時
加圧プロセス	プログラム加圧 - プログラム保持 - 時限圧力開放		
保持時間	1秒~0秒	1秒~0秒	1秒~0秒
圧力変換	サンプルにかかる圧力を自動的に変換します。		
画面表示	4.3インチLCDスクリーン	7インチ液晶画面	7インチ液晶画面
加熱温度	室温-200.0	室温-200.0C	室温-200.0
静水圧	300MPa	300MPa	300MPa
静圧チャンバー	φ30×150mm(M×N)	φ40×150mm(M×N)	φ50×150 (M×N)
シリンダーストローク(T)	50mm	50mm	50mm
サンプル製作の特徴	アッパーパネルロッカーアーム構造で操作性向上		
外形寸法	280×460×660(l×w×h)	280×460×660(l×w×h)	330×580×720(L×W×H)
設備電源	1800W(220V/110はカスタマイズ可能)	1800W(220V/110はカスタマイズ可能)	3000W(220V/110はカスタマイズ可能)
装置重量	180Kg	180Kg	290KG