


耐摩耗用途向けエンジニアリング先進ファインセラミックス酸化アルミニウム

Al₂O₃ セラミックワッシャー

商品番号: KM-C10



前書き

アルミナ耐摩耗セラミックワッシャーは放熱に使用され、アルミニウムヒートシンクの代替が可能で、耐熱性、高い熱伝導性を備えています。

[詳細を学ぶ](#)

内径1 外径7 厚さ1.6	内径4 外径8 厚さ4	内径6.5 外径15.5 厚さ10	内径8 外径18 厚さ8.5	内径9.2 外径14.5 厚さ3.5	内径13 外径21 厚さ5
内径1.6 外径6 厚さ1.5	内径4 外径10 厚さ2/3/5	内径7 外径10 厚さ3	内径8 外径20 厚さ2.5/4	内径9.2 外径14.5 厚さ4	内径14.3 外径21.2 厚さ2
内径2 外径4 厚さ1	内径5 外径10 厚さ2.5	内径7 外径14 厚さ2.7	内径8.2 外径25 厚さ3/5	内径9.5 外径18 厚さ3	内径14 外径42 厚さ5.5
内径2 外径16 厚さ4.5	内径5 外径10 厚さ2/3	内径7 外径25 厚さ5	内径8.5 外径16 厚さ3	内径9 外径31 厚さ10	内径15.5 外径27 厚さ3.5
内径3 外径6 厚さ1	内径5 外径17.8 厚さ10	内径7.2 外径15.5 厚さ2.1/2.4	内径8.6 外径14 厚さ1/1.5	内径10 外径25 厚さ3/5	内径16 外径23 厚さ0.8
内径3 外径6 厚さ1.5	内径5.5 外径14 厚さ3/5	内径8 外径12 厚さ4	内径8.6 外径14 厚さ2/3/4	内径10 外径27 厚さ0.6	内径16 外径23 厚さ2.5/4
内径3 外径6 厚さ2/3/5	内径5.5 外径14 厚さ3/10	内径8.1 外径13 厚さ3	内径8.6 外径14 厚さ5	内径10 外径36.5 厚さ5	内径16 外径23 厚さ5/7.7
内径3 外径10 厚さ1.5/2/3/5	内径6 外径12 厚さ2	内径8 外径13 厚さ4	内径9 外径31 厚さ5	内径10 外径50 厚さ5	内径16.5 外径37 厚さ5/10
内径3.2 外径7.8 厚さ3.8	内径6 外径12 厚さ3/4/5	内径8 外径15 厚さ1	内径9.2 外径14.5 厚さ2	内径10.5 外径18 厚さ2	内径17 外径40 厚さ3.5
内径4 外径6 厚さ1	内径6.5 外径10 厚さ4	内径8 外径17 厚さ8.5	内径9.2 外径14.5 厚さ2.5	内径12.5 外径25.5 厚さ3	内径23 外径39 厚さ3.5/5/10
内径4 外径7 厚さ2.5	内径6.5 外径14 厚さ2/4	内径8 外径18 厚さ2	内径9.2 外径14.5 厚さ3	内径12.5 外径25.5 厚さ5	内径31 外径50.5 厚さ3.5