

ラボ用ウェット三次元振動ふるい機

商品番号: KT-VM200



前書き

ウェット三次元振動ふるい機は、実験室での乾式および湿式サンプルのふるい分け作業の解決に焦点を当てています。20g〜3kgの乾式、湿式、または液体のサンプルのふるい分けに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

最大負荷	3 kg
スクリーン層	1-8階
最大ふるい塔質量	4 kg
振幅	0.2-3 mm
振動周波数	3000回/分
ふるい分け粒子サイズ範囲	20 um-125 mm
利用可能な最大ふるい径	200mm
最大ふるい塔高さ	510mm
追加機能	快適な視覚スクリーンプレッシャープレート
ふるい分け方法	ドライ
電気仕様	100-120V/200-240V AC、50-60Hz、1500W
電源ポート	国家標準 / 欧州標準 / アメリカ標準 / イギリス標準など
正味重量	37 kg
寸法（幅、厚さ、高さ）	300*405*730mm
保護レベル	IP65
標準	CE/ISO9001