

湿式三次元振動ふるい

商品番号: KT-VM200



前書き

湿式三次元振動ふるい振とう機は、実験室での乾式・湿式試料のふるい分け作業に最適です。20g～3kgの乾式、湿式、液体試料のふるい分けに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

最大荷重	3 kg
ふるい層	1～8階
ふるいタワーの最大質量	4 kg
振幅	0.2-3 mm
振動数	3000回/分
選別粒子径範囲	20 um-125 mm
最大スクリーン直径	200mm
ふるいタワーの最大高さ	510mm
追加機能	快適なビジュアルスクリーンプレスプレート
ふるい分け方式	乾式
電気	AC100-120V/200-240V、50-60Hz、1500W
電源ポート	国家標準/ヨーロッパ標準/アメリカ標準/イギリス標準など
重量	37 kg
寸法（幅、厚さ、高さ）	300*405*730mm
保護レベル	IP65
規格	CE/ISO9001