

実験室用Xrfホウ酸粉末ペレットプレス成形金型

商品番号: PMXB

前書き

XRFホウ酸実験室用粉末ペレットプレス成形金型で正確な結果を得ましょう。蛍光X線分光分析用のサンプル準備に最適です。カスタムサイズも承ります。

[詳細を学ぶ](#)



機器モデル	PMXB
サンプルのプレス形状	
金型材質	合金工具鋼：C-12Nov
インデントー硬度	HRC60-HRC62
サンプルサイズ	Φ32、Φ40mm
キャビティの深さ	45m (N)
外形寸法	Φ73X133mm(長さX高さ)
金型重量	3.2Kg
サイズ図	

圧力（強） [MPa]	50	100	200	300	400	600	800	1000	1200	1500
Φ32 T	4.02	8.04	16	24.1	32.1	48.2	64.3	80.4	96.5	120
Φ40 T	6.28	12.5	25.1	37.6	50.2	75.3	100	125	150	188

ヒント：金型は国内では100～800 MPaで使用され、金型の最大許容圧力は1500 MPaです。