

Ftir用Xrf & Kbrプラスチックリングラボ粉末ペレットプレス金型

商品番号: PMXP



前書き

プラスチックリングラボ粉末ペレットプレス金型で正確なXRFサンプルを入手しましょう。高速打錠速度とカスタマイズ可能なサイズで、常に完璧な成形を実現します。

[詳細を学ぶ](#)

機器モデル	PMXP
サンプルのプレス形状	
加熱温度	室温-300℃
金型材質	合金工具鋼
サンプルサイズ	Φ25mm (d)
サンプル厚さ	15.25.50.100,250,500um (6つの定量リング)
外形寸法	200*60mm (D*H)
電源	220V/300W
サイズ図	