



KINTEK SOLUTION

セラミックるつぼカタログ

その他のカタログについてはお問い合わせください サンプルの準備, 熱機器,
ラボ用消耗品と材料, バイオ化学装置, 等

KINTEK SOLUTION

会社概要

>>> 私たちについて

Kintek Solution Ltd

はテクノロジー指向の組織であり、チームメンバーは、生化学反応、新材料研究、熱処理、真空生成、冷凍、医薬品などの分野の科学研究機器において、最も効率的で信頼性の高いテクノロジーとイノベーションを探求することに専念しています。および石油抽出装置。

過去20年間、当社はこの機器の再調査分野で豊富な経験を積み、お客様のニーズと現実に応じて機器とソリューションの両方を提供することができ、また、特定の作業目的に応じて多くの顧客向けの機器を開発してきました。私たちは、アジア、ヨーロッパ、南北アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、中東、アフリカなど、さまざまな国の多くの大学や研究機関で多くの成功したプロジェクトを持っています。

専門性、素早い対応、勤勉さ、そして誠実さは、当社のチームメンバーの勤務態度の顕著な特徴であり、それによって当社はお客様から高い評価を得ています。

私たちはさまざまな国や地域のお客様にサービスを提供し、最も効率的で信頼性の高いテクノロジーを共有する準備ができています。



実験用マッフル炉用アルミナ (Al₂O₃) セラミックるつぼ

商品番号: KM-C01



前書き

アルミナセラミックるつぼは一部の材料や金属溶解ツールに使用されており、平底るつぼは安定性と均一性が高く、大量の材料を溶解および処理するのに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

0.9ml(45×8×6mm)	9ml(60×30×10mm)	30ml(60×40×20mm)	185ml(80×80×40mm)	13ml(100×30×10mm)	300ml(100×100×40mm)	510ml(120×120×50mm)	800ml(200×100×50mm)
2ml(30×20×10mm)	10ml(50×20×20mm)	35ml(60×30×30mm)	75ml(90×60×20mm)	25ml(100×30×15mm)	750ml(100×100×100mm)	520ml(140×140×38mm)	2600ml(200×200×80mm)
3ml(25x15x15mm)	10ml(60×30×14mm)	40ml(50×50×25mm)	165ml(90×60×40mm)	35ml(100×30×20mm)	330ml(115x115x35mm)	425ml(150×150×30mm)	3300ml(200×200×100mm)
3.5ml(20×20×17mm)	16ml(60×30×15mm)	57ml(75×75×15mm)	200ml(90×60×45mm)	59ml(100×30×30mm)	90ml(120×60×20mm)	750ml(150×150×50mm)	3900ml(250×250×80mm)
4ml(50×20×10mm)	20ml(60×30×20mm)	68ml(65x65x25mm)	170ml(90×90×30mm)	47ml(100×40×20mm)	190ml(120×60×40mm)	1290ml(150×150×80mm)	4800ml(250×250×100mm)
5ml(30×20×17mm)	25ml(50×40×20mm)	100ml(65×65×35mm)	300ml(90×90×45mm)	110ml(100×50×30mm)	205ml(120×80×30mm)	800ml(160×160×45mm)	11000ml(330*330*120mm)
7ml(50×20×15mm)	26ml(50×25×35mm)	110ml(70×70×30mm)	22ml(100×20×20mm)	150ml(100×100×25mm)	260ml(120×80×40mm)	1460ml(180×180×60mm)	
3.5ml(20×20×17mm)	10ml(60×30×14mm)	25ml(100×30×20mm)	125ml(98×72×28mm)				
5.5ml(45×22×13mm)	15ml(30×30×30mm)	30ml(80×40×17mm)	1800ml(380x135x60mm)				
9ml(60x25x15mm)	15ml(60×30×15mm)	50ml(90×60×17mm)					
10ml(50×28×14mm)	22ml(100×25×15mm)	84ml(120×60×18mm)					
9ml(60x25x15mm)	50ml(85×30×40mm)	125ml(98×72×28mm)	1050ml(150×150×60mm)	1800ml(380x135x60mm)			

15ml(60×30×15mm)	84ml(120×60×18mm)	460ml(160×120×35mm)	1290ml(150×150×80mm)	4000ml(225×225×100mm)
15ml(30×30×30mm)	95ml(120×100×15mm)	710ml(155x120x50mm)	1800ml(150×100×150mm)	
22ml(100×25×15mm)	100ml(100×50×30mm)	900ml(120×120×100mm)	4400ml(200×150×200mm)	
0.9ml(45×8×6mm)	59ml(100×30×30mm)	260ml(100×100×35mm)	1880ml(340×220×35mm)	6900ml(330×330×80mm)
3ml(25x15x15mm)	84ml(65x65x30mm)	425ml(150×150×30mm)	3120ml(300×150×90mm)	14L(330×330×160mm)
5ml(30×20×17mm)	170ml(170×53×30mm)	445ml(100×100×60mm)	3300ml(200×200×100mm)	
16ml(40×30×20mm)	200ml(115x90x30mm)	1090ml(140×140×70mm)	3760ml(300×200×80mm)	
35ml(70×30×30mm)	230ml(115x65x45mm)	1260ml(160×120×85mm)	4000ml(235x165x130mm)	
大きいもの (50x40x20) が1つと小さいもの (30x20x17) が2つあります。	大1つ (90x65x30) 小4つ (50x20x20)	大1つ (100x30x20) 小4つ (20x20x17)	大 (115x90x30) 1つ、小 (75x20x20) 5つ	大きいもの (120x60x20) が1つと小さいもの (50x40x20) が2つあります。
大きいもの (80x80x40) が1つと小さいもの (60x30x30) が2つあります。	大きいもの (90x65x30) が1つと小さいもの (50x40x20) が2つあります。	大1つ (100x30x20) と小3つ (30x20x17)	大1つ (115x115x35) と小3つ (100x30x20)	大きいもの (120x60x20) が1つと小さいもの (100x20x20) が2つあります。
大きいもの1つ (90x60x20) 小さいもの4つ (50x20x20)	大 (90x65x30) 1つと小 (52x25x23) 3つ	大 (100×40×20) 1個、小 (φ28×17) 3個	大きいもの1つ (120x30x15) 小さいもの5つ (20x20x17)	大きいもの (120x60x20) 1つ (120x60x20) 小さいもの (50x20x20) 5つ
大きいもの (90x60x17) が1つと小さいもの (50x28x1) が3つあります。	大1つ (100x30x15) と小3つ (30x20x10)	大 (100×40×20) 1個、小 (φ30×30) 3個	大1つ (115x115x35) と小3つ (100x30x20)	大 (120x60x40) 1つと小 (40x35x25) 3つ
大きいもの (90x60x20) が1つと小さいもの (50x40x20) が2つあります。	大1個(100x30x20) 小5個(φ18x26)	大1 (100x100x40) 小 (10ml) 9つ	大 (120x35x18) 1つ、小 (25x15x15) 7つ	大(120x80x30) 1個、小(20ml) 6個
大きいもの1つ (90x60x20) 小さいもの5つ (80x10x10)	大 (100×30×20) 1個、小 (φ20×20) 4個	大 (115x65x45) 1つと小 (50x25x35) 4つ	1つの大 (120x60x18) と4つの小 (50x28x14)	大1個 (120x80x40) 小6個 (15ml)
大 (φ58×60) 1個、小 (φ16×50) 7個	大 (100×40×20) 1個、小 (φ28×17) 3個	大きい (120x60x20) 1つ、小さい (100x20x20) の半円) 2つ		
大 (φ70×70) 1個、小 (φ28×58) 3個	大 (100×40×20) 1個、小 (φ30×30) 3個	大きいもの (120x60x40) が1つと小さいもの (40x35x25) の半円) が3つあります。		
大 (100×30×20) 1個、小 (φ20×20) 4個	大 (100x100x40) 1個、小 (10ml) レギュラー) 9個	大1個 (120x80x40) 小6個 (15ml)		
大1個(100x30x20) 小5個(φ18x26)	大1つ (115x65x45) 小4つ (50x25x35)	大1つ (120x80x30) 小6つ (20ml 強化)		
2ml(50×10×10mm)	7ml(50×20×15mm)	68ml(65x65x25mm)	110ml(100×50×30mm)	165ml(90×60×40mm)
				1000ml(150×110×80)

2.5ml(70x12x7mm)	15ml(75×20×20mm)	75ml(90×60×20mm)	115ml(65×65×35mm)	170ml(90×90×30mm)	2000ml(160×140×120mm)
4ml(50×20×10mm)	34ml(150×20×20mm)	85ml(120×60×18mm)	120ml(90×65×30mm)	185ml(80×80×40mm)	2600ml(200×200×80mm)
4.5ml (80x10x10mm)	57ml(75×75×15mm)	80ml(120×60×18mm)	135ml(95x68x28mm)	185ml(94x68x38mm)	4800ml(250×250×100mm)
7ml(50×25×10mm)	63ml(150x45x20mm)	90ml(120×60×20mm)	160ml(78×28×107)	520ml(140×140×38mm)	
1.5ml 穴あり (30x10x9.5mm)	60ml(100x43x26mm)				
19ml(100×24×17)	114ml(100×56×35mm)				
24ml(73×30×22mm)	175ml(100x84x35mm)				
36ml(100×27×27mm)	その他の仕様もカスタマイズ可能				
0.9ml 蓋付き (45x8x6mm)	26ml 蓋付き (50x25x35mm)	80ml 蓋付 (120x60x18mm)	150ml 蓋付(100x100x25mm)	330ml 蓋付(115x115x35mm)	520ml 蓋付(140x140x38mm)
3ml 蓋付き (25x15x15mm)	40ml 蓋付き (50x50x25mm)	84ml 蓋付き (65x65x30mm)	160ml 蓋付(78x28x107mm)	370ml 蓋付(200x100x25mm)	750ml 蓋付(150x150x50mm)
4ml 蓋付き (50x20x10mm)	59ml 蓋付き (100x30x30mm)	100ml 蓋付(65x65x35mm)	170ml 蓋付(90x90x30mm)	425ml 蓋付き (150x150x30mm)	800ml 蓋付(200x200x50mm)
7ml 蓋付き (50x20x15mm)	60ml 蓋付(105x105x12mm)	100ml 蓋付(100x50x30mm)	260ml 蓋付(100x100x35mm)	445ml 蓋付き (100x100x60mm)	900ml 蓋付(120x120x100mm)
7ml 蓋付き (50x25x10mm)	68ml 蓋付き (65x65x25mm)	110ml 蓋付(70x70x30mm)	310ml 蓋付(105x105x40mm)	510ml 蓋付(120x120x50mm)	
4ml(50×20×10mm)	26ml(50×25×35mm)	195ml(85×80×40mm)	800ml(200×100×50mm)	3100ml(220×220×80mm)	
5.5ml(100×10×10mm)	30ml(60×40×20mm)	200ml(90×60×45mm)	1100ml(305x90x60mm)	298ml(200×100×30mm)	
10ml(75x18x14mm)	35ml(120×30×15mm)	205ml(120×80×30mm)	1480ml(200×200×50mm)		
16ml(60×30×15mm)	150ml(100×100×25mm)	210ml(85×85×40mm)	2400ml(250x155x80mm)		
20ml(52x25x23mm)	190ml(120×60×40mm)	370ml(200×100×25mm)	2830ml(300x180x70mm)		
1050ml 蓋付(150x150x60mm)	1460ml 蓋付 180x180x60	2600ml 蓋付 200x200x80	6900ml 蓋付(330x330x80mm)		
1090ml 蓋付(140x140x70mm)	1480ml 蓋付 200x200x50	4400ml カバー付き (200x150x200mm)	11000ml 蓋付 330x330x120		

1290ml 蓋付(150x150x80mm)	2830ml 蓋付 300x180x70	4800ml カバー付き (250x250x100mm)	14L カバー付 (330x330x160mm)
----------------------------	----------------------	---------------------------------	-----------------------------

4ml 蓋付き 20x20x18mm	3.5ml 蓋付 20x20x17mm
--------------------	---------------------

800ml(130×120×75mm)	1300ml(130×120×115mm)
---------------------	-----------------------

蓋付きアルミナ (Al₂O₃) るつぼ円筒実験室用るつぼ

商品番号: KM-C02



前書き

円筒型るつぼ 円筒型るつぼは最も一般的な形状の1つで、さまざまな材料の溶解や加工に適しており、取り扱いや洗浄が簡単です。

[詳細を学ぶ](#)

0.4ml(Φ10x10mm)	4ml(Φ14x45mm)	23ml(Φ30x55mm)	74ml(Φ45x65mm)	150ml(Φ90x30mm)	260ml(Φ75x65mm)	470ml(Φ80×120mm)	1400ml(Φ130x130mm)
0.8ml(Φ12x12mm)	6.5ml(Φ19x35mm)	25ml(Φ28x58mm)	85ml(Φ50x60mm)	160ml(Φ65x65mm)	275ml(Φ60x120mm)	480ml(Φ95x95mm)	1600ml(Φ140x140mm)
1.5ml(Φ20x10mm)	7ml(Φ30x20mm)	28ml(Φ50x25mm)	89ml(Φ60x40mm)	198ml(Φ85x50mm)	280ml(Φ80x80mm)	560ml(Φ130x60mm)	2000ml(Φ150x140mm)
3ml(Φ12×40mm)	7.5ml(Φ28x17mm)	35ml(Φ40x40mm)	93ml(Φ40x100mm)	220ml(Φ60x100mm)	300ml(Φ90x65mm)	630ml(Φ100x100mm)	2400ml(Φ230x80mm)
3ml(Φ16x20mm)	9ml(Φ30×25mm)	38ml(Φ35x51mm)	120ml(Φ50×80mm)	220ml(Φ70x70mm)	310ml(Φ70x100mm)	840ml(Φ150x65mm)	2500ml(Φ150x180mm)
3ml(Φ20x20mm)	12ml(Φ30x28mm)	40ml(Φ50x30mm)	130ml(Φ60x60mm)	220ml(Φ100x35mm)	330ml(Φ95x60mm)	1000ml(Φ115x130mm)	2520ml(Φ200x100mm)
3.5ml(Φ16x28mm)	13ml(Φ30x30mm)	63ml(Φ50x45mm)	130ml(Φ70x50mm)	250ml(Φ85x60mm)	360ml(Φ80x100mm)	1100ml(Φ100x180mm)	2700ml(Φ160x160mm)
3.5ml(Φ18x26mm)	21ml(Φ35x30mm)	70ml(Φ50x50mm)	145ml(Φ50x100mm)	250ml(Φ95x50mm)	450ml(Φ90×90mm)	1350ml(Φ125x150mm)	3400ml(Φ180x170mm)
5240ml(Φ200x200mm)							
0.8ml凸カバー付(Φ12x12)	3.5ml凸カバー付(Φ16x28)	11ml凸カバー付(Φ19x58)	28mlバックルカバー付(Φ50x25)	53ml凸カバー付(Φ40x70)	100mlディスクカバー付(Φ58x60)	280mlディスクカバー付(Φ80x80)	1100mlディスクカバー付(Φ100x180)
1.5mlバックルカバー付(Φ20x10)	3.5mlバックルカバー付(Φ16x28)	12ml凸カバー付(Φ30x28)	29ml凸カバー付(Φ40x35)	61ml凸蓋付(Φ40x80)	120ml凸蓋付(Φ50x80)	280mlバックルカバー付(Φ80x80)	1350mlディスクカバー付(Φ125x150)
1.5ml凸カバー付(Φ20x10)	3.5ml凸カバー付(Φ18x26)	12mlバックルカバー付(Φ30x28)	35ml凸カバー付(Φ40x40)	63ml凸蓋付(Φ50x45)	130mlディスクカバー付(Φ60x60)	300mlバックルカバー付(Φ90x65)	1400mlディスクカバー付(Φ130x130)
3ml凸カバー付(Φ12x40)	4ml凸カバー付(Φ14x45)	13ml凸カバー付(Φ30x30)	38ml凸カバー付(Φ35x50)	63mlバックルカバー付(Φ50x45)	130mlディスクカバー付(Φ70x50)	450mlディスクカバー付(Φ90x90)	1600mlディスクカバー付(Φ140x140)

2ml凸カバー付(φ16x20)	6.5ml凸カバー付(φ19x35)	13mlバックルカバー付(φ30x30)	38mlバックルカバー付(φ35x50)	70ml凸蓋付(φ50x50)	150mlディスクカバー付(φ90x30)	450mlバックルカバー付(φ90x90)	2000mlディスクカバー付(φ150x140)
2mlバックルカバー付(φ16x20)	7ml凸カバー付(φ30x20)	15ml凸カバー付(φ47x13)	40ml凸蓋付(φ50x30)	70mlバックルカバー付(φ50x50)	150mlバックルカバー付(φ90x30)	560mlディスクカバー付(φ130x60)	2400mlディスクカバー付(φ230x80)
3mlバックルカバー付(φ20x18)	7.5ml凸カバー付(φ28x17)	23ml凸カバー付(φ30x55)	50mlバックルカバー付(φ35x70)	73ml凸蓋付(φ35x100)	160mlディスクカバー付(φ65x65)	630mlディスクカバー付(φ100x100)	2500mlディスクカバー付(φ150x180)
3ml凸カバー付(φ20x18)	8mlバックルカバー付(φ25x25)	23mlバックルカバー付(φ30x55)	50ml凸蓋付(φ40x60)	85ml凸蓋付(φ50x60)	163mlディスクカバー付(φ90x35)	840mlディスクカバー付(φ150x65)	2700mlディスクカバー付(φ160x160)
3ml凸カバー付(φ20x20)	9ml凸カバー付(φ20x50)	25ml凸蓋付(φ28x58)	52mlバックルカバー付(φ30x100)	85mlバックルカバー付(φ50x60)	220mlディスクカバー付(φ60x100)	950mlディスクカバー付(φ120x120)	3400mlディスクカバー付(φ180x170)
3mlバックルカバー付(φ20x20)	9ml凸カバー付(φ30x25)	28ml凸蓋付(φ50x25)	52ml凸蓋付(φ30x100)	95mlディスクカバー付(φ95x20)	260mlディスクカバー付(φ70x70)	1000mlディスクカバー付(φ115x130)	
0.4ml(10×10)	1.5ml(13×24)	3ml(20×18)	5ml(15×70)	8ml(25×25)	15ml(30×28)	39ml(35×58)	
0.7ml(20×4)	2ml(30×5)	3ml(35×6)	6ml(16×50)	9ml(20×50)	15ml(47×13)	50ml(35×70)	
1ml(10×50)	2.5ml(10×60)	4ml(12×150)	6.5ml(19×35)	11ml(19×58)	18ml(23×60)	50ml(40×60)	
1.2ml(11×20)	3ml(12×40)	4ml(14×45)	8ml(16×56)	12ml(55×8)	29ml(40×35)		
大(φ58x60) 1つと小(φ16x50) 7つ	大(100x40x20) 1つと小(φ28x17) 3つ	大きい(120x60x20) 1つ、小さい(100x20x20)の半円) 2つ					
大(φ70x70) 1つと小(φ28x58) 3つ	大(100x40x20) 1つと小(φ30x30) 3つ	大きい(120x60x40) 1つ、小さい(40x35x25)の半円) 3つ					
大(100x30x20) 1つと小(φ20x20) 4つ	大1個(100x100x40)、小9個(10ml)	大1個(120x80x30) 小6個(20ml)					
大きいもの(100x30x20)が1つ、小さいもの(φ18x26)が5つあります。	大1つ(115x65x45) 小4つ(50x25x35)	大1個(120x80x40) 小6個(15ml)					
52ml(30×100)	80ml(56×50)	119ml(40×135)	180ml(50×120)	270ml(90×60)			
53ml(40×70)	95ml(95×20)	127ml(45×110)	185ml(59×87)	300ml(100×50)			
61ml(40×80)	100ml(58×60)	140ml(115×20)	230ml(100×40)	375ml(70×120)			
73ml(35×100)	105ml(75×27)	163ml(90×35)	250ml(70×90)	420ml(70×145)			
2mlアウターバックルキャップ付き(φ16x20)	6ml内凸キャップ付(φ16x50)	220ml ディスクカバー付き(φ100x35)	300ml ディスクカバー付き(φ100x50)	610ml ディスクカバー付き(φ80x155)	900ml ディスクカバー付き(φ115x110)		
2ml内凸キャップ付(φ16x20)	8mlバックルキャップ付き(φ16x56)	250ml ディスクカバー付(φ85x60)	330ml ディスクカバー付き(φ95x60)	610mlバックルキャップ付き(φ80x155)	1050ml ディスクカバー付き(φ150x80)		

3.5mlバックルキャップ付き(Φ16x28)	8ml内凸キャップ付(Φ16x56)	250mlバックルキャップ付(Φ85x60)	360ml ディスクカバー付き(Φ80x100)	790ml ディスクカバー付き(Φ80x200)	1100ml ディスクカバー付き(Φ100x180)
3.5ml内凸キャップ付(Φ16x28)	50ml ディスクカバー付き(Φ40x60)	260ml ディスクカバー付き(Φ75x65)	360mlバックルキャップ付き(Φ80x100)	790mlバックルキャップ付き(Φ80x200)	
5ml内凸キャップ付(Φ15x70)	130ml ディスクカバー付き(Φ70x50)	270ml ディスクカバー付き(Φ90x60)	420ml ディスクカバー付き(Φ70x145)	860ml ディスクカバー付き(Φ140x70)	
6mlバックルキャップ付き(Φ16x50)	163ml ディスクカバー付き(Φ90x35)	270mlバックルキャップ付(Φ90x60)	560ml ディスクカバー付き(Φ115x70)	900mlディスクカバー付(Φ110x120)	
0.7ml ディスクキャップ付き(Φ20x4)	4ml 内凸キャップ付き(Φ14x45)	8ml バックルキャップ付き(Φ25x25)	1240ml ディスクカバー付き(Φ125x125)	2500ml ディスクカバー付き(Φ150x180)	
2ml ディスクキャップ付き(Φ30x5)	6.5ml 内凸キャップ付(Φ19x35)	11ml内凸キャップ付き(Φ19x58)	2700ml ディスクカバー付き(Φ160x160)	2600ml ディスクカバー付き(Φ130x245)	
3ml ディスクキャップ付き(Φ35x6)	7.5ml 内凸キャップ付(Φ28x17)	15ml バックルキャップ付き(Φ30x30)	1290ml ディスクカバー付き(Φ115x155)	3800ml ディスクカバー付き(Φ160x240)	
3ml アウターバックルキャップ付き(Φ35x6)	8ml 内凸キャップ付き(Φ25x25)	25ml内凸キャップ付(Φ28x58)	1460ml ディスクカバー付き(Φ140x120)		
3ml ディスクキャップ付き(Φ20x18)	74ml ディスクカバー付き(Φ45x65)	450ml バックルカバー付き(Φ90x90)	630ml ディスクカバー付き(Φ100x100)	1000ml ディスクカバー付き(Φ115x130)	2400ml 内凸キャップ付(Φ230x80)
21ml 内凸キャップ付(Φ35x30)	95ml ディスクカバー付き(Φ95x20)	470ml ディスクカバー付き(Φ80x120)	840ml ディスクカバー付き(Φ50x65)	1350ml ディスクカバー付き(Φ125x150)	2600ml ディスクカバー付き(Φ145x195)
21ml バックルキャップ付き(Φ35x30)	100ml ディスクカバー付き(Φ60x55)	470ml バックルカバー付き(Φ80x120)	900ml ディスクカバー付き(Φ80x235)	1400ml ディスクカバー付き(Φ130x130)	3400ml ディスクカバー付き(Φ180x170)
39ml 内凸キャップ付き(Φ35x58)	127ml ディスクカバー付き(Φ45x110)	480ml ディスクカバー付き(Φ95x95)	900ml バックルカバー付き(Φ80x235)	1600ml ディスクカバー付き(Φ140x140)	
39ml バックルキャップ付き(Φ35x58)	450ml ディスクカバー付き(Φ90x90)	560ml ディスクカバー付き(Φ130x60)	950ml ディスクカバー付き(Φ120x120)	2000ml ディスクカバー付き(Φ150x140)	
73ml バックルキャップ付き(Φ35x100)	100ml ディスクカバー付き(Φ58x60)	130ml ディスクカバー付き(Φ65x50)	160ml ディスクカバー付き(Φ65x65)	220ml ディスクカバー付き(Φ60x100)	275ml ディスクカバー付き(Φ60x120)
74ml バックルキャップ付き(Φ45x65)	119ml 内凸キャップ付き(Φ40x135)	140ml ディスクカバー付き(Φ115x20)	180ml 内凸キャップ付(Φ50x120)	230ml ディスクカバー付き(Φ100x40)	280ml バックルカバー付き(Φ80x80)
80ml ディスクカバー付き(Φ56x50)	120ml バックルキャップ付き(Φ50x80)	145ml 内凸キャップ付(Φ50x100)	180ml バックルカバー付き(Φ50x120)	250ml ディスクカバー付き(Φ70x90)	300ml バックルカバー付き(Φ90x65)

85ml バックルキャップ付き (Φ50x60)	127ml バックルカバー付き (Φ45x110)	145ml バックルキャップ付き (Φ50x100)	185ml ディスクカバー付 き (Φ59x87)	250ml ディスクカバー付 き (Φ95x50)	310ml ディスクカバー付 き (Φ70x100)
93ml ディスクキャップ付き (Φ40x100)	130ml ディスクカバー付き (Φ60x60)	150ml バックルカバー付き (Φ90x30)	198ml バックルカバー付 き (Φ85x50)	260ml ディスクカバー付 き (Φ70x70)	375ml ディスクカバー付 き (Φ70x120)
560ml(115×70)	900ml(110×120)	1100ml(107×160)	2600ml(130×245)		
610ml(80×155)	900ml(115×110)	1240ml(125×125)	2600ml(145×195)		
790ml(80×200)	950ml(120×120)	1290ml(115×155)	3800ml(160×240)		
860ml(140×70)	1000ml(104×155)	1460ml(140×120)	5200ml(185×240)		
900ml(80×235)	1050ml(150×80)	2000ml(150×140)			
2520ml(Φ200x100)	5200ml(Φ185x240)	5240ml(Φ200x200)			
50ml (Φ40x60)	330ml (Φ95x60)	790ml (Φ80x200)	1240ml (Φ125x125)	3800ml (Φ160x240)	
163ml (Φ90x35)	360ml (Φ80x100)	860ml (Φ140x70)	1290ml (Φ115x155)	5200ml (Φ185x240)	
220ml (Φ100x35)	420ml (Φ70x145)	900ml (Φ110x120)	1460ml (Φ140x120)	5240ml (Φ200x200)	
250ml (Φ85x60)	470ml (Φ80x120)	900ml (Φ115x110)	2500ml(Φ150x180)		
270ml (Φ90x60)	560ml (Φ115x70)	1050ml (Φ150x80)	2520ml (Φ200x100)		
300ml (Φ100x50)	610ml (Φ80x155)	1100ml (Φ100x180)	2600ml(Φ130x245)		
カスタマイズされたΦ56x50mm、 カバーなし	カスタマイズされたΦ 56x50mm、カバー付 き				

アルミナ (Al₂O₃) セラミックるつぼ半円ボート蓋付き

商品番号: KM-C03



前書き


るつぼは、さまざまな材料の溶解および加工に広く使用されている容器であり、半円形の舟形るつぼは、特殊な製錬および加工要件に適しています。素材や形状によって種類や用途は異なります。

[詳細を学ぶ](#)

5ml(40×25×17mm)	17ml(55x35x22mm)	42ml(100×40×25mm)	97ml(250x40x19mm)	9ml 蓋付き (100x20x15mm)
7ml(100×20×20mm)	18ml(80×30×16mm)	48ml(100×45×22mm)	110ml(100×65×30mm)	20ml 蓋付き (100x30x20mm)
9ml(65x25x16mm)	20ml(100×30×20mm)	58ml(60×55×40mm)	1025ml(200×130×60mm)	30ml 蓋付 (100x35x18mm)
9ml(100×20×15mm)	30ml(100x35x18mm)	60ml(150×40×20mm)	700ml(150×150×60mm)	40ml 蓋付き (100x40x20mm)
9.5ml(38×34×19mm)	40ml(60×54×24mm)	65ml(100×50×30mm)	800ml(180×120×45mm)	42ml 蓋付き (100x40x25mm)
12ml(40×35×25mm)	40ml(100×40×20mm)	85ml(115x55x28mm)	7ml 蓋付き (100x20x20mm)	65ml 蓋付き (100x50x30mm)
700ml 蓋付(150x150x60mm)				

アルミナるつぼ (Al₂O₃) カバー付き熱分析 / Tga / Dta

商品番号: KM-C04



前書き

TGA/DTA 熱分析容器は酸化アルミニウム (コランダムまたは酸化アルミニウム) で作られています。高温に耐えることができ、高温試験が必要な材料の分析に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

微研削	アルミナ含有量 : 99.5%	アルミナ含有量は純度が高く、アルミナ含有量は比較的低い。	色: ビュアホワイト	高純度アルミナは焼成後わずかに黄変します	外円の精密研削	正確なサイズ、微細な加工、不純物粒子なし	
通常	アルミナ含有量 : 95%	実験への干渉が少ない	色: 黄色がかった	95%アルミナは焼成後は真っ白になります	非地面の外側の円	熱分析用の通常品、細かく粉砕されていない	
φ5x2.5レギュラーモデル	φ10x10レギュラー	φ6.5x4 精密研削	従来のφ5x5	φ5mmカバー微研削	φ6.8x4レギュラーモデル	φ5.88x12.77 精密研削	φ6x4 精密研削
φ6x4.5レギュラーモデル	φ5x3 精密研削	φ12x12レギュラー	φ6.5x8 精密研削	φ5x8レギュラー	φ6mm蓋微研削	φ7x4 従来型	φ9x4レギュラー
φ9x4 精密研削	φ6.5x4レギュラーモデル	φ5x4 精密研削	φ5mm蓋レギュラータイプ	φ6.5x10 精密研削	φ5.3x3.5 精密研削	φ6.8mm蓋微研削	
φ5x2.5 精密研削	φ10x10 微研削	φ6.5x8レギュラーモデル	φ5x5 精密研削	φ6mmカバーレギュラータイプ	φ6.8x4 精密研削	φ6x4 従来型	
φ6x4.5 精密研削	従来のφ5x4	φ12x12 精密研削	φ6.5x10レギュラーモデル	φ5x8 精密研削	φ6.8mmカバーレギュラータイプ	φ7x4 精密研削	

アーク型アルミナセラミックるつぼ/耐高温性

商品番号: KM-C016



前書き

科学の探求と工業生産の旅では、細部までが重要です。当社の円弧型アルミナセラミックるつぼは、優れた高温耐性と安定した化学的特性を備えており、実験室や工業分野で強力なアシスタントとなっています。高純度のアルミナ材料を使用し、精密な工程を経て製造されているため、過酷な環境でも優れた性能を発揮します。

詳細を学ぶ

型式	上部直径(mm)	底径(mm)	肉厚(mm)	高さ(mm)
3ml	20	17	1.5	16
4ml	25	19	1.5	18
5ml	25	17	1.5	21
10ml	30	21	2	28
15ml	36	21	2	28
20ml	38	24	2.5	34
25ml	39	25	2.5	39
30ml	45	27	2.5	40
40ml	45	30	3	46
50ml	50	32	3	49
100ml	62	36	3	60
150ml	75	45	3	70
300ml	100	50	5	85

モデル名	上部直径(mm)	底径(mm)	肉厚(mm)	高さ(mm)
10ml	28	19	2	33
15ml	34	22	2	33
20ml	35	24	2.5	40
30ml	39	25	2.5	48
50ml	50	30	3	63
100ml	58	36	3	70

150ml	66	40	4	76
200ml	70	47	4	88
300ml	83	50	4	106
460ml	85	55	4	130
500ml	100	62	4.5	116
700ml	111	75	6	128
1000ml	120	80	6	150
1300ml	130	85	5	155
1500ml	140	85	5	175
2300ml	165	110	5	153
3500ml	220	120	8	150



Kintek Solution

本社: 中国鄭州市長春路11号

