



KINTEK SOLUTION

ロータリーエバポレーター カタログ

その他のカタログについてはお問い合わせください サンプルの準備, 熱機器,
ラボ用消耗品と材料, バイオ化学装置, 等

KINTEK SOLUTION

会社概要

>>> 私たちについて

Kintek Solution Ltd

はテクノロジー指向の組織であり、チームメンバーは、生化学反応、新材料研究、熱処理、真空生成、冷凍、医薬品などの分野の科学研究機器において、最も効率的で信頼性の高いテクノロジーとイノベーションを探求することに専念しています。および石油抽出装置。

過去20年間、当社はこの機器の再調査分野で豊富な経験を積み、お客様のニーズと現実に応じて機器とソリューションの両方を提供することができ、また、特定の作業目的に応じて多くの顧客向けの機器を開発してきました。私たちは、アジア、ヨーロッパ、南北アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、中東、アフリカなど、さまざまな国の多くの大学や研究機関で多くの成功したプロジェクトを持っています。

専門性、素早い対応、勤勉さ、そして誠実さは、当社のチームメンバーの勤務態度の顕著な特徴であり、それによって当社はお客様から高い評価を得ています。

私たちはさまざまな国や地域のお客様にサービスを提供し、最も効率的で信頼性の高いテクノロジーを共有する準備ができています。



0.5-1L ロータリーエバポレーター

商品番号: KE-1



前書き

信頼性が高く効率的なロータリーエバポレーターをお探しですか?当社の 0.5 ~ 1L

ロータリーエバポレーターは、一定温度加熱と薄膜蒸発を使用して、溶媒の除去や分離を含むさまざまな操作を実行します。高品質の素材と安全機能を備えているため、製薬、化学、生物産業の研究室に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KRE-2011	KRE2012
蒸発フラスコ	0.5/1L	
蒸発速度	H2Oで25ml/分	
リサイクルフラスコ	1L	
コンデンサー	縦・斜め 0.27m ²	
真空度	399.8pa/3mmHg	
真空シール	テフロン+バイトンシール	
速度制御	ノック無段階速度調整	
回転速度	0-120rpm	5-280rpm
回転力	25W	
水浴	6.5L	
火力	1.4KW	
加熱範囲	0~99°C	
温度精度	±1°C	
吊り上げ方法	マニュアル	電気の
揚程距離	250mm	230mm
飛沫防止装置	PP透明カバー (オプション)	
安全保護	過電流/地絡/過熱保護	
電源	110-220V、50/60Hz	
作業環境	5~35°C	
寸法	680(480)*320*760 (960) mm	665(520)*355*750(930mm)
重さ	12.5/13.5kg	

0.5-4L ロータリーエバポレーター

商品番号: KE-2



前書き

0.5~4L

ロータリーエバポレーターを使用して「低沸点」溶媒を効率的に分離します。高品質の素材、Teflon+Viton 真空シール、PTFE

バルブを使用して設計されており、汚染のない動作を実現します。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KRE-202B
蒸発フラスコ	0.5~4L/3kg
コンデンサー	縦型/斜め型
真空度	≤2kPa/h
真空シール	テフロン+バイトンシール
速度制御	ノック無段階速度調整
回転速度	20~280rpm
回転力	60W
火力	1.3KW
加熱範囲	0~99℃
温度精度	±2℃
吊り上げ方法	電気の
揚程距離	180mm
飛沫防止装置	PP透明カバー (オプション)
安全保護	過電流/地絡/過熱保護
電源	110-240V、50/60Hz
作業環境	5~35℃
寸法	550×575×415mm
重さ	20-22kg

2-5L ロータリーエバポレーター

商品番号: KE-5



前書き

KT 2-5L

ロータリーエバポレーターを使用して、低沸点溶媒を効率的に除去します。製薬、化学、生物産業の化学実験室に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KRE-2000	KRE3000	KRE5000
蒸発フラスコ	2L	3L	5L
リサイクルフラスコ	1L	2L	3L
コンデンサー	縦型/斜め型		
真空度	≤2kPa/h		
真空シール	テフロン+パイトンシール		
速度制御	ノック無段階速度調整		
回転速度	5~200rpm		
回転力	40W		
火力	1.4KW	1.5KW	1.8Kw
加熱範囲	0~99°C		
温度精度	±1°C		
吊り上げ方法	電気の		
揚程距離	150mm	180mm	180mm
飛沫防止装置	PP透明カバー (オプション)		
安全保護	過電流/地絡/過熱保護		
電源	110-240V、50/60Hz		
作業環境	5~35°C		
寸法	680*320*760mm	550*420*78mm	550*420*78mm
重さ	25kg	35kg	36kg

5-50L ロータリーエバポレーター

商品番号: KE-10



前書き

5 ~ 50L

ロータリーエバポレーターを使用して低沸点溶媒を効率的に分離します。化学実験室に最適で、正確で安全な蒸発プロセスを提供します。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KR-1005	KR1010	KR1020	KR1050
蒸発フラスコ	5L	10L	20L	50L
フラスコのサイズ	φ50mm	φ50/125mm	φ125mm	φ125mm
蒸発速度	H2Oによる2L/H	H2Oによる3.2L/H	H2Oで5L/H	H2Oで9L/H
リサイクルフラスコ	3L	5L	10L	20L
コンデンサー	垂直	対角線		
真空度	≤2kPa/h			
真空シール	テフロン+バイトンシール			
速度制御	ノック無段階速度調整			
モーターのパワー	250W			
回転速度	20~140rpm	20~130rpm		20~110rpm
吊り上げ方法	電気の			
揚程距離	150mm	160mm	190mm	180mm

10-50L ロータリーエバポレーター

商品番号: KE-50



前書き

KT

ロータリーエバポレーターで低沸点溶媒を効率的に分離します。高級素材と柔軟なモジュール設計によりパフォーマンスを保証します。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KRE-2010	KRE2020	KRE2050
蒸発フラスコ	10L	20L	50L
フラスコのサイズ	ø50/125mm	φ125mm	φ125mm
蒸発速度	H2Oによる3.2L/H	H2Oで5L/H	H2Oで9L/H
リサイクルフラスコ	5L	10L	20L
真空度	≤2kPa/h		
真空シール	テフロン+バイトンシール		
速度制御	ノック無段階速度調整		
モーターのパワー	90W	120W	180W
回転速度	0-120rpm		
吊り上げ方法	電気の		
揚程距離	180mm		
火力	3KW		
加熱範囲	0~99°C		
温度精度	±1°C		
飛沫防止装置	PP透明カバー (オプション)		
安全保護	過電流/地絡/過熱保護		
作業環境	5~35°C		
電源	110-440V、50/60Hz		
全体寸法	1050*580*1950mm	1100*600*2100mm	1300*720*2300mm

20Lロータリーエバポレーター

商品番号: KE-20



前書き

20L

ロータリーエバポレーターで「低沸点」溶媒を効率的に分離し、製薬業界やその他の業界の化学実験室に最適です。厳選された素材と高度な安全機能により、作業パフォーマンスを保証します。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KRE-2020Z
蒸発フラスコ	20L
フラスコのサイズ	φ125mm
受けフラスコ	10L
コンデンサー	縦型/三流
真空度	≤2kPa/h
真空シール	テフロン+バイトンシール
速度制御	ノック無段階速度調整
回転速度	10~120rpm
回転力	125W
火力	4KW
加熱範囲	0~99°C
温度精度	±2°C
吊り上げ方法	電気の
揚程距離	200mm
飛沫防止装置	PP透明カバー (オプション)
安全保護	過電流/地絡/過熱保護
電源	110-240V、50/60Hz
作業環境	5~35°C
寸法	850*520*160mm
重さ	90kg



Kintek Solution

本社: 中国鄭州市長春路11号

