



KINTEK SOLUTION

Shaking And Mixing Equipment カタログ

その他のカタログについてはお問い合わせください サンプルの準備, 熱機器,
ラボ用消耗品と材料, バイオ化学装置, 等

KINTEK SOLUTION

会社概要

>>> 私たちについて

Kintek Solution Ltd

はテクノロジー指向の組織であり、チームメンバーは、生化学反応、新材料研究、熱処理、真空生成、冷凍、医薬品などの分野の科学研究機器において、最も効率的で信頼性の高いテクノロジーとイノベーションを探求することに専念しています。および石油抽出装置。

過去20年間、当社はこの機器の再調査分野で豊富な経験を積み、お客様のニーズと現実に応じて機器とソリューションの両方を提供することができ、また、特定の作業目的に応じて多くの顧客向けの機器を開発してきました。私たちは、アジア、ヨーロッパ、南北アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、中東、アフリカなど、さまざまな国の多くの大学や研究機関で多くの成功したプロジェクトを持っています。

専門性、素早い対応、勤勉さ、そして誠実さは、当社のチームメンバーの勤務態度の顕著な特徴であり、それによって当社はお客様から高い評価を得ています。

私たちはさまざまな国や地域のお客様にサービスを提供し、最も効率的で信頼性の高いテクノロジーを共有する準備ができています。



実験用電気炉 化学閉鎖式電気炉

商品番号: KTL-1



前書き

排気ガスがなく、電磁放射がなく、省エネで環境に優しい。リセット式サーモスタットは、繰り返し10万回作動させることができ、温度を調整することができる。

。

[詳細を学ぶ](#)

研究室の小さい一定した温度の暖房の磁気攪拌機

商品番号: KTL-2



前書き

実験室用小型定温加熱マグネチックスターラーは、様々な実験用途で正確な温度制御と効率的な混合を行うために設計された多用途ツールです。

[詳細を学ぶ](#)

型式	KTL-HA	KTL-HB
表示モード	LCD	LCD
速度範囲	100~1600rpm	100~2000rpm
速度制御精度	±10rpm	±10rpm
タイミング範囲	1~99h59分	1~99h59分
温度制御範囲	RT~300	トレイ RT~350 サンプルRT~250
温度制御精度	トレイ±3 溶液±0.5	<100°C±0.5°C/ >100°C±1°C (溶液)
最大攪拌量 (H2O)	5L	20L

実験室の多機能の小さく速度調節可能な横のシェーカー

商品番号: KTL-3



前書き

実験室用多機能速度調整発振器は、最新の生物工学生産装置用に特別に開発された定速実験装置である。

[詳細を学ぶ](#)

型式	KTL-3A	KTL-4A	KTL-5A	KTL-6A	KTL-8A
表示モード	LED表示	LED表示	LED表示	LED表示	LED表示
速度範囲	40~300rpm	40~300rpm	40~300rpm	40~300rpm	40~300rpm
タイミング範囲	1~9999分	1~9999分	1~9999分	1~9999分	1~9999分
パレットの標準構成	普遍的なばねクランプ	普遍的なばねクランプ	普遍的なばねクランプ	上部クランプ、下部スプリングクランプ	ユニバーサルスプリングクランプ
オシレーションモデル	往復	往復	回転	回転	回転
振動振幅	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm
パレット作業サイズ	520*300mm	440*270mm	440*350mm	610*460mm (二重層)	700*620mm
重量	17.3Kg	13.5Kg	20Kg	65Kg	65Kg

ラボ用多機能ミキサー回転振動

商品番号: KTL-4



前書き

インチングミキサーはサイズが小さく、素早く十分に混合し、液体が渦状になっているため、チューブ壁に付着したすべての試験溶液を混合することができる。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KTL-P1	KTL-P2	KTL-P3
回転数範囲	3500rpm	500~3500rpm	3000rpm
振動モード	長押し	長押し+速度調整	円形
振幅	4.5mm	4.5mm	4.5mm
製品サイズ	110*110*75mm	145*160*75mm	110*110*75mm

オービタルシェーカー

商品番号: KTL-5



前書き

ミキサーOTオービタルシェーカーはブラシレスモーターを採用しており、長時間運転が可能です。培養皿、フラスコ、ビーカーなどの振動作業に適しています。

。

[詳細を学ぶ](#)

機種	ミキサーOS 2s
電圧	AC100-240V/DC24V
周波数	50-60Hz
表示モード	LCDスクリーン
モーター出力	40W
発振モード	トラック
最大負荷	7.5kg
モーター出力	40W
回転数範囲	30-250rpm
モータータイプ	ブラシレスモーター
タイミング範囲	1分-24時間または永久
正味重量	13kg
外形寸法	360×420×100mm

スラッピング型滅菌ホモジナイザー組織マッシングホモジナイザー分散機

商品番号: KTL-6



前書き

スラッピング滅菌ホモジナイザーは、固体試料中および表面に含まれる粒子を効果的に分離することができ、滅菌バッグ内の混合試料が完全に代表的なものであることを保証する。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KTL-LC400	KTL-LC400M	KTL-LC400GM
電圧	AC 220V		
周波数	50Hz		
総電力	200W	220W	500W
表示モード	4.3 インチのタッチ画面		
スラップ速度範囲	3-12回/秒		
有効量	3-400ml		
消毒機能	/	あり	
消毒波長	/	253.7nm	
タッピング時間	1S~99h59m59mまたは連続運転		
プログラム編集機能	8セグメント組み合わせ		
正味重量	18kg		
外形寸法	460×250×330mm		

ラボ用ディスク回転ミキサー

商品番号: KTL-7



前書き

実験室用ディスクロータリーミキサーは、混合、均質化、抽出のためにスムーズかつ効果的にサンプルを回転させることができます。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	LC-TD
動作モード	回転
電圧	100-240VAC
周波数	50/60Hz
出力	40W
角度	0-90°
モータータイプ	DCモーター
速度範囲	10-70RPM
時間設定範囲	1~1199分
運転モード	時限運転/連続運転
製品サイズ	D280×W210×H300mm
正味重量	8Kg
許容周囲温度	5-40°C
許容相対湿度	80%RH
筐体保護レベル	IP21



Kintek Solution

本社: 中国鄭州市長春路11号

