



KINTEK SOLUTION

## ふるい機 カタログ

その他のカタログについてはお問い合わせください サンプルの準備, 熱機器,  
ラボ用消耗品と材料, バイオ化学装置, 等

# KINTEK SOLUTION

## 会社概要

### >>> 私たちについて

#### Kintek Solution Ltd

はテクノロジー指向の組織であり、チームメンバーは、生化学反応、新材料研究、熱処理、真空生成、冷凍、医薬品などの分野の科学研究機器において、最も効率的で信頼性の高いテクノロジーとイノベーションを探求することに専念しています。および石油抽出装置。

過去20年間、当社はこの機器の再調査分野で豊富な経験を積み、お客様のニーズと現実に応じて機器とソリューションの両方を提供することができ、また、特定の作業目的に応じて多くの顧客向けの機器を開発してきました。私たちは、アジア、ヨーロッパ、南北アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、中東、アフリカなど、さまざまな国の多くの大学や研究機関で多くの成功したプロジェクトを持っています。

専門性、素早い対応、勤勉さ、そして誠実さは、当社のチームメンバーの勤務態度の顕著な特徴であり、それによって当社はお客様から高い評価を得ています。

私たちはさまざまな国や地域のお客様にサービスを提供し、最も効率的で信頼性の高いテクノロジーを共有する準備ができています。



## 振動ふるい

商品番号: KT-V400



### 前書き

高周波振動ふるいにより、粉体、顆粒、小塊を効率よく処理します。振動数をコントロールし、連続的または断続的にふるい、正確な粒度決定、分離、分級を実現します。

### [詳細を学ぶ](#)

最大荷重	25 kg
最大段数	9/13kg
ふるいタワー最大質量	56 kg
振幅	0.8~4mm
振動数	3000回/分
選別粒子径範囲	75 um-125 mm
最大スクリーン直径	400mm
ふるいタワーの最大高さ	960mm
追加機能	快適なビジュアルスクリーンプレスプレート
ふるい分け方式	乾式
電気	AC100-120V/200-240V、50-60Hz、1500W
電源ポート	国家標準/ヨーロッパ標準/アメリカ標準/イギリス標準など
重量	98 kg
寸法（幅、厚さ、高さ）	600*660*1260mm
保護レベル	IP65
規格	CE/ISO9001

## 乾式三次元振動ふるい

商品番号: KT-V200



前書き

KT-V200

製品は、実験室での一般的なふるい作業の解決に重点を置いています。

20g～3kgの乾燥サンプルをふるい分けるのに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

最大荷重	3kg
スクリーンレイヤー	1～8階
ふるい塔の最大質量	4kg
振幅	0.2～3mm
振動周波数	3000回/分
スクリーニング粒子径範囲	20µm-125mm
利用可能な最大のスクリーン直径	200mm
ふるい塔の最大高さ	510mm
追加機能	快適なビジュアルスクリーンプレスプレート
スクリーニング方法	ドライ
電氣的説明	AC100-120V/200-240V、50-60Hz、200W
電源ポート	国家規格/ヨーロッパ規格/アメリカ規格/イギリス規格など
正味重量	35kg
寸法（幅、厚さ、高さ）	300×405×685mm
保護レベル	IP65
標準	CE/ISO9001

## 湿式三次元振動ふるい

商品番号: KT-VM200



### 前書き

湿式三次元振動ふるい振とう機は、実験室での乾式・湿式試料のふるい分け作業に最適です。20g～3kgの乾式、湿式、液体試料のふるい分けに適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

最大荷重	3 kg
ふるい層	1～8階
ふるいタワーの最大質量	4 kg
振幅	0.2-3 mm
振動数	3000回/分
選別粒子径範囲	20 um-125 mm
最大スクリーン直径	200mm
ふるいタワーの最大高さ	510mm
追加機能	快適なビジュアルスクリーンプレスプレート
ふるい分け方式	乾式
電気	AC100-120V/200-240V、50-60Hz、1500W
電源ポート	国家標準/ヨーロッパ標準/アメリカ標準/イギリス標準など
重量	37 kg
寸法（幅、厚さ、高さ）	300*405*730mm
保護レベル	IP65
規格	CE/ISO9001

## 乾湿両用三次元振動ふるい

商品番号: KT-VD200



### 前書き

KT-

VD200は、実験室での乾式および湿式試料のふるい分け作業に使用できます。ふるい分け品質は20g-

3kgです。KT-

VD200はユニークな機械構造で、電磁式振動体を採用し、振動数は毎分3000回です。

[詳細を学ぶ](#)

最大荷重	3 kg
スクリーン層	1~8階
ふるいタワーの最大質量	4 kg
振幅	0.2-3 mm
振動数	3000回/分
選別粒子径範囲	20 um-125 mm
最大スクリーン直径	200mm
ふるいタワーの最大高さ	510mm
追加機能	快適なビジュアルスクリーンプレスプレート
ふるい分け方法	乾式   湿式
電氣的説明	AC100-120V/200-240V、50-60Hz、1500W
電源ポート	国家標準/ヨーロッパ標準/アメリカ標準/イギリス標準など
正味重量	42 kg
寸法 (幅、厚さ、高さ)	430*400*620mm
保護レベル	IP65
規格	CE/ISO9001

## 二次元振動ふるい

商品番号: KT-VT150

NEW



前書き

KT-

VT150は、ふるい分けと粉碎の両方が可能な卓上型試料処理装置です。粉碎とふるい分けは乾式と湿式の両方で使用できます。振動振幅は5mm、振動数は3000～3600回/分です。

[詳細を学ぶ](#)

製品名	マイクロ三次元振動スクリーナー
処理原理	高周波三次元放物運動
適用試料特性	粉体   粒状   小片   緩い懸濁液など
処理タイプ	粒度測定、分離、分級
最大荷重	3kg
スクリーン層数	1～8階
ふるい塔最大質量	2kg
振幅	0.2-3mm
振動数	3000回/分
選別粒度範囲	20um-125mm
利用できる最高のスクリーンの直径	100mm
スクリーンタワーの最大高さ	510mm
主な機能	タイミング パスワードロック 連続スクリーニング 間欠スクリーニングのためのワンキーリセット アラーム音 乾式および湿式スクリーニング 振幅調整
追加機能	快適な視覚スクリーン圧力板 液体循環システム
スクリーニング方式	ドライ
電氣的説明	100-120V/200-240V AC,50-60Hz,100W
電源ポート	国家標準/ヨーロッパ標準/アメリカ標準/イギリス標準など
正味重量	42kg
寸法 (幅、奥行き、高さ)	430*400*620mm
保護レベル	IP65
規格	CE/ISO9001

## スラップ振動ふるい

商品番号: KT-T200TAP



### 前書き

KT-T200TAPは、水平方向に300 rpmの円運動、垂直方向に300 rpmの往復運動が可能な卓上型ふるい振とう機です。

[詳細を学ぶ](#)

最大段数	3 kg
スクリーン層	1~8階
最大段数	7
振幅	5-10 mm
振動数	300回/分
選別粒子径範囲	20 um-25 mm
最大スクリーン直径	200mm
ふるいタワーの最大高さ	510mm
付加機能	完全密閉キャビネット、防音構造 クイックロック装置、LED照明
ふるい分け方法	乾式   湿式
電氣的説明	AC100-120V/200-240V、50-60Hz、180W
電源ポート	国家標準/ヨーロッパ標準/アメリカ標準/イギリス標準など
正味重量	85kg
寸法（幅、厚さ、高さ）	410*470*715mm
保護レベル	IP65
規格	CE/ISO9001





## Kintek Solution

本社: 中国鄭州市長春路11号

