



KINTEK SOLUTION

蒸気滅菌器 カタログ

その他のカタログについてはお問い合わせください サンプルの準備, 熱機器,
ラボ用消耗品と材料, バイオ化学装置, 等

KINTEK SOLUTION

会社概要

>>> 私たちについて

Kintek Solution Ltd

はテクノロジー指向の組織であり、チームメンバーは、生化学反応、新材料研究、熱処理、真空生成、冷凍、医薬品などの分野の科学研究機器において、最も効率的で信頼性の高いテクノロジーとイノベーションを探求することに専念しています。および石油抽出装置。

過去20年間、当社はこの機器の再調査分野で豊富な経験を積み、お客様のニーズと現実に応じて機器とソリューションの両方を提供することができ、また、特定の作業目的に応じて多くの顧客向けの機器を開発してきました。私たちは、アジア、ヨーロッパ、南北アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、中東、アフリカなど、さまざまな国の多くの大学や研究機関で多くの成功したプロジェクトを持っています。

専門性、素早い対応、勤勉さ、そして誠実さは、当社のチームメンバーの勤務態度の顕著な特徴であり、それによって当社はお客様から高い評価を得ています。

私たちはさまざまな国や地域のお客様にサービスを提供し、最も効率的で信頼性の高いテクノロジーを共有する準備ができています。



横型オートクレーブ蒸気滅菌器

商品番号: KT-P01



前書き

横型オートクレーブ蒸気滅菌器は重力変位方式を採用し、内部チャンバー内の冷気を除去するため、内部の蒸気と冷気の含有量が少なく、滅菌がより信頼性が高くなります。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-150YDA	KT-200YDA	KT-280YDA	KT-400YDA	KT-500YDA
滅菌室容積	150L φ440×1000	200L φ515×1000	280L φ600×1000	400L φ700×1100	500L φ700×1300mm
固定された仕事のストレス	0.22MPa				
定格使用温度	134°C				
滅菌温度の選択	40°C～134°C				
タイミング時間選択範囲	0～60分				
滅菌室の熱均一性	±2°C以下				
電源・供給電圧	9kw/380V 50Hz	9kw/380V 50Hz	12kw/380V 50Hz	18kw/380V 50Hz	18kw/380V 50Hz
寸法(mm)	1400×600×1300	1400×670×1650	1400×770×1780	1430×880×1830	1800×900×1820
輸送サイズ(mm)	1560×750×1850	1560×820×1850	1680×920×2100	1600×1050×2100	1850×1050×2100
総重量/正味重量	320/240kg	350/260kg	465/365kg	530/420kg	580/470kg

縦型加圧蒸気滅菌器（検査部門専用）

商品番号: KT-P03



前書き

垂直圧力蒸気滅菌器は、加熱システム、マイコン制御システム、過熱および過圧保護システムで構成される、自動制御を備えた一種の滅菌装置です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-35HG	KT-50HG	KT-75HG	KT-100HG
滅菌室容積	35L φ318×450mm	50L φ340×550mm	75L φ400×600mm	100L φ440×650mm
固定された仕事のストレス	0.22MPa			
定格使用温度	134℃			
仕事のプレッシャー	0.23MPa			
熱均一性	±1℃以下			
タイミング選択範囲	0～99分/0～99時間59分			
温度選択範囲	0～134℃			
電源・供給電圧	2.5KW/AC220V 50HZ	3KW/AC220V 50HZ	4.5KW/AC220V 50HZ	
寸法(mm)	600×410×1030	650×410×1140	690×470×1140	730×510×1270
搬送量(mm)	730×500×1170	730×500×1290	760×550×1290	820×600×1380
総重量/正味重量	96kg/77kg	102kg/83kg	120kg/98kg	135kg/110kg

UVランプトロリー

商品番号: KT-P05



前書き

UVランプトロリーは、プラスチックを溶射した冷間圧延板で作られており、二重ランプ構造を採用しています。移動可能、折りたたみ可能で、ユニバーサルホイールが装備されており、非常に使いやすいです。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-C- I	KT-B- I	KT-C- II	KT-B- II
電圧	AC220V 50Hz			
入力電力	70VA		130VA	
チューブの数	2x30W		4x30W	
タイミング範囲	0~120分			
紫外線の波長	253.7nm			
照射強度	≥90μ w/cm ²			
ランプアーム調整角度	90°、120°、150°			
外装梱包サイズ(mm)	1160×410×370			
重さ	18kg		24kg	

パルス真空昇降滅菌器

商品番号: KT-Q02



前書き

パルス真空昇降滅菌器は、効率的かつ正確な滅菌を実現する最先端の装置です。脈動真空技術、カスタマイズ可能なサイクル、そして簡単な操作と安全性を実現するユーザーフレンドリーな設計を採用しています。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-60SV	KT-80SV	KT-100SV	KT-120SV
滅菌室の有効容積	60L φ396×490mm	80L φ396×650mm	100L 504×404×502mm	120L 504×404×590mm
吊り上げ後の高さ	1310	1590年	1475年	1565年
仕事のプレッシャー	0.22MPa			
動作温度	134°C			
熱均一性	±1°C以下			
タイミング選択範囲	0~99分			
温度選択範囲	105~134°C			
電源・供給電圧	蒸気発生器電力: 3KW 乾燥ベルト電力: 2.4KW/AC220V 50HZ		蒸気発生器電力: 3.6KW 乾燥ベルト電力: 2.4KW/AC220V 50HZ	
寸法(mm)	686×556×913	686×556×1035	840×600×970	840×600×1060
搬送量(mm)	789×656×1013	786×656×1135	940×610×1000	940×610×1075
総重量/正味重量	210kg/180kg	230kg/200kg	300kg/270kg	325kg/295kg

脈動真空卓上蒸気滅菌器

商品番号: KT-B01



前書き

脈動真空卓上蒸気滅菌器は、医療、医薬品、研究用品の迅速な滅菌に使用されるコンパクトで信頼性の高い装置です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-XD12DV	KT-XD20DV	KT-XD24DV
滅菌室容積	12L φ200×370mm	18L φ250×360mm	24L φ250×470mm
固定された仕事のストレス	0.22MPa		
定格使用温度	134°C		
滅菌温度の選択	105~134°C		
タイミング時間選択範囲	0~99分		
滅菌室の熱均一性	±1°C以下		
電源・供給電圧	AC220V.50Hz/1.8KW	AC220V.50Hz/2KW	AC220V.50Hz/2KW
外形寸法(mm)	560×470×400	560×470×400	675×470×400
梱包サイズ(mm)	655×560×495	655×560×495	765×560×495
総重量/正味重量	48/43kg	52/47kg	58/53kg

モデル	KT-35DV	KT-50DV
滅菌室容積	35L φ300×500mm	50L φ340×550mm
固定された仕事のストレス	0.22MPa	
定格使用温度	134°C	
滅菌温度の選択	105~134°C	
タイミング時間選択範囲	0~99分	
滅菌室の熱均一性	±1°C以下	
電源・供給電圧	AC220V.50Hz/2.7KW	
外形寸法(mm)	550×850×500	600×850×560
梱包サイズ(mm)	690×860×700	690×900×700
総重量/正味重量	113/107kg	125/110kg

卓上高速オートクレーブ滅菌器 16L / 24L

商品番号: KT-B02



前書き

卓上高速蒸気滅菌器は、医療、医薬品、研究用品の迅速な滅菌に使用されるコンパクトで信頼性の高い装置です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-T16J	KT-T24J
滅菌室容積	16L φ250×360mm	24L φ270×410mm
固定された仕事のストレス	0.22MPa	
定格使用温度	134°C	
滅菌温度の選択	105~134°C	
タイミング時間選択範囲	0~99分	
滅菌室の熱均一性	±1°C以下	
電源・供給電圧	AC220V.50Hz/2.7KW	
外形寸法(mm)	545×328×423	560×350×500
梱包サイズ(mm)	605×390×480	620×410×570
総重量/正味重量	17/15kg	20/18kg

卓上高速オートクレーブ滅菌器 20L / 24L

商品番号: KT-B03



前書き

卓上高速蒸気滅菌器は、医療、医薬品、研究用品の迅速な滅菌に使用されるコンパクトで信頼性の高い装置です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-XD20D	KT-XD24D
滅菌室容積	20L φ250×420mm	24L φ250×520mm
固定された仕事のストレス	0.22MPa	
定格使用温度	134°C	
滅菌温度の選択	105~134°C	
タイミング時間選択範囲	0~99分	
滅菌室の熱均一性	±1°C以下	
電源・供給電圧	1.5KW/AC220V.50Hz	
滅菌トレイ(mm)	340×200×30(3本)	400×200×30(3枚)
外形寸法(mm)	480×680×455	480×680×455
梱包サイズ(mm)	580×700×500	580×800×560
総重量/正味重量	43/40kg	43/40kg

卓上高速オートクレーブ滅菌器 35L / 50L / 90L

商品番号: KT-B04



前書き

卓上高速蒸気滅菌器は、医療、医薬品、研究用品の迅速な滅菌に使用されるコンパクトで信頼性の高い装置です。手術器具、ガラス器具、薬品、耐性物質などを効率的に滅菌できるため、さまざまな用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-XD35DV	KT-XD50DV	KT-XD90DV
滅菌室容積	35L φ300×500mm	50L φ340×550mm	90L φ400×720mm
固定された仕事のストレス	0.22MPa		
定格使用温度	134°C		
滅菌温度の選択	105～134°C		
タイミング時間選択範囲	0～99分		
滅菌室の熱均一性	±1°C以下		
電源・供給電圧	AC220V 50Hz/2.7KW		AC220V 50Hz/4KW
外形寸法(mm)	730×550×510	770×600×540	1000×690×610
梱包サイズ(mm)	810×680×650	880×730×700	1070×740×700
総重量/正味重量	115/93kg	130/106kg	200/180kg

デスクトップ高速オートクレーブ滅菌器

商品番号: KT-B05



前書き

デスクトップ高速オートクレーブ滅菌器は、医療、医薬品、研究品の迅速な滅菌に使用されるコンパクトで信頼性の高い装置です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-XB20J	KT-XB24J
滅菌室容積	20L φ250×420mm	24L φ250×50mm
固定された仕事のストレス	0.22MPa	
定格使用温度	134°C	
滅菌温度の選択	105~134°C	
タイミング時間選択範囲	0~99分	
滅菌室の熱均一性	±1°C以下	
電源・供給電圧	1.5KW/AC220V.50Hz (AC110V.60Hz)	
滅菌トレイ(mm)	334×200×30(3本)	400×200×30(3枚)
外形寸法(mm)	480×480×384	580×480×384
梱包サイズ(mm)	700×580×500	800×580×500
総重量/正味重量	44/40kg	50/45kg

スーパーマイナス酸素イオン発生器

商品番号: KT-C03



前書き

スーパーマイナス酸素イオン発生器はイオンを放出して室内の空気を浄化し、ウイルスを抑制し、PM2.5レベルを10 μ g/m³以下に低減します。呼吸を通じて血流に入る有害なエアロゾルを防ぎます。

[詳細を学ぶ](#)

ポータブルオートクレーブ滅菌圧力（デジタル表示自動タイプ）

商品番号: KT-C05



前書き

ポータブルオートクレーブ滅菌圧力は、圧力飽和蒸気を使用してアイテムを迅速かつ効果的に滅菌する装置です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-18HDD	KT-24HDD
消毒量	18L φ280×260mm	24L φ280×390mm
固定された仕事のストレス	0.14~0.16MPa	
定格使用温度	126°C	
最大安全圧力	0.165MPa	
滅菌室の熱均一性	±1°C以下	
力	AC220V.50Hz/2KW	
搬送量(mm)	420×420×630	420×450×750
総重量/正味重量	14/12kg	15/14kg

横型オートクレーブ蒸気滅菌器（マイコン）

商品番号: KT-C06



前書き

横型オートクレーブ蒸気滅菌器は、重力変位方式を採用して内部チャンバー内の冷気を除去するため、内部チャンバー内の蒸気冷気の含有量が少なく、滅菌がより信頼性が高くなります。

[詳細を学ぶ](#)

技術データ	KTM-150YDB	KTM-200YDB	KTM-280YDB
滅菌室容積	150L φ440×1000mm	200L φ515×1000mm	280L φ600×1000mm
作動圧力	0.22MPa		
作業温度	134度		
温度の調整	40～134度		
滅菌時間	0～99分		
乾燥時間	0～99分		
平均熱量	≤±2度		
力	9KW/380V 50Hz	9KW/380V 50Hz	12KW/380V 50Hz
寸法	1400×650×1600	1400×750×1700	1520×910×1900
輸送寸法	1560×820×1820	1560×910×1880	1680×1080×2100
GW/NW	430/340kg	436/350kg	570/462kg



Kintek Solution

本社: 中国鄭州市長春路11号

