



KINTEK SOLUTION

熱要素 カタログ

その他のカタログについてはお問い合わせください サンプルの準備, 熱機器,
ラボ用消耗品と材料, バイオ化学装置, 等

KINTEK SOLUTION

会社概要

>>> 私たちについて

Kintek Solution Ltd

はテクノロジー指向の組織であり、チームメンバーは、生化学反応、新材料研究、熱処理、真空生成、冷凍、医薬品などの分野の科学研究機器において、最も効率的で信頼性の高いテクノロジーとイノベーションを探求することに専念しています。および石油抽出装置。

過去20年間、当社はこの機器の再調査分野で豊富な経験を積み、お客様のニーズと現実に応じて機器とソリューションの両方を提供することができ、また、特定の作業目的に応じて多くの顧客向けの機器を開発してきました。私たちは、アジア、ヨーロッパ、南北アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、中東、アフリカなど、さまざまな国の多くの大学や研究機関で多くの成功したプロジェクトを持っています。

専門性、素早い対応、勤勉さ、そして誠実さは、当社のチームメンバーの勤務態度の顕著な特徴であり、それによって当社はお客様から高い評価を得ています。

私たちはさまざまな国や地域のお客様にサービスを提供し、最も効率的で信頼性の高いテクノロジーを共有する準備ができています。



二珪化モリブデン (Mosi2) 発熱体

商品番号: KT-MH



前書き

二珪化モリブデン(MoSi2)発熱体の高温耐性をご覧ください。独自の耐酸化性と安定した抵抗値。そのメリットを今すぐご確認ください！

[詳細を学ぶ](#)

物理的性質-g/cm3	曲げ強度-MPa	硬度-GPa	圧縮強度-MPa	吸水率	加熱伸び
6.0±0.1	500	12	>1500	≤0.2%	4
雰囲気	T1700	T1800	T1850	T1900	
大気	1700	1800	1830	1850	
N2 窒素	1600	1700	1700	1700	
Ar Ne アルゴン、ヘリウム	1600	1700	1700	1700	
乾燥水素（露点）-80	1150	1150	1150	1150	
湿式水素（露点）-20	1450	1450	1450	1450	
外気ガス（例：CO2 10%、CO 50%、H2 15）	1600	1700	1700	1700	
エクソガス（例：CO2 40%、CO 20）	1400	1450	1450	1450	
分解・部分燃焼したアンモニア	1400	1450	1450	1450	
D1	D2	ル	呂	A	
3mm	6mm	80-300mm	80-500mm	25mm	
4mm	9mm	80-350mm	80-500mm	25mm	
6mm	12mm	80-800mm	80-1000mm	25-60mm	
7mm	12mm	80-800mm	80-1000mm	25-60mm	
9mm	18mm	100-1200mm	100-2500mm	40-80mm	
12mm	24mm	100-1500mm	100-1500mm	40-100mm	

炭化ケイ素(SiC)発熱体

商品番号: KT-SH



前書き

炭化ケイ素 (SiC) ヒーターエレメントの利点を体験してください：長寿命、高い耐食性と耐酸化性、速い加熱速度、簡単なメンテナンス。詳細はこちら

[詳細を学ぶ](#)

高密度	2.5g/cm ³
気孔率	23%
熱伝導率	14~19W/m・°C (1000 (1000°C))
破断強度	50Mpa(25°C)
比熱	1.0kj/kg・°C (25~1300°C) (25~1300°C)
熱膨張係数	4.5×10 ⁻⁶

OD	HZ	CZ	OL	抵抗
8mm	100-300mm	60-200mm	240-700mm	2.1~8.6オーム
12mm	100-400mm	100-350mm	300-1100mm	0.8-5.8オーム
14mm	100-500mm	150-350mm	400-1200	0.7-5.6オーム
16mm	200-600mm	200-350mm	600-1300	0.7-4.4オーム
18mm	200-800mm	200-400mm	600-1600	0.7-5.8オーム
20mm	200-800mm	250-600mm	700-2000mm	0.6~6.0オーム
25mm	200-1200mm	250-700mm	700-2600mm	0.4~5.0オーム
30mm	300-2000mm	250-800mm	800-3600mm	0.4-4.0オーム
35mm	400-2000mm	250-800mm	900-3600mm	0.5~3.6オーム
40mm	500-2700mm	250-800mm	1000-4300mm	0.5~3.4オーム
45mm	500-3000mm	250-750mm	1000-4500mm	0.3~3.0オーム
50mm	600-2500mm	300-750mm	1200-4000mm	0.3~2.5オーム
54mm	600-2500mm	300-750mm	1200-4000mm	0.3-3.0Ω

電子ビーム蒸着 / 金メッキ / タングステンるつぼ / モリブデンるつぼ

商品番号: KMS05



前書き

これらのるつぼは、電子蒸着ビームによって蒸着される金属材料の容器として機能し、正確な蒸着のために電子ビームを正確に向けます。

[詳細を学ぶ](#)

モリブデン外径&高	28×13.2mm	35*17mm	40*20mm	42*20mm	45*22mm	50*25mm
タングステン外径&高	28*13mm	35*17mm	40*19mm	42*20mm	45*22mm	50*25mm

電子ビーム蒸着コーティング無酸素銅るつぼ

商品番号: KMS06



前書き

電子ビーム蒸着技術を使用する場合、無酸素銅るつぼを使用すると、蒸着プロセス中の酸素汚染のリスクが最小限に抑えられます。

[詳細を学ぶ](#)

外径&高さ	35*17mm	40*17mm	45*22mm	50*25mm
-------	---------	---------	---------	---------



Kintek Solution

本社: 中国鄭州市長春路11号

